

Spiral plastik hortum

PPS-6-15-1/4-BL

Ürün numarası: 19797

FESTO

2 adet döner bağlantı ve sızdırmazlık halkalı, polyamid (Gıda sektörü için uygun değildir).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	15 m
Dış çap	7,8 mm
Blok uzunluğu	0,8 m
İç çap	6,2 mm
Bobin çapı	75 mm
Devir sayısı	86
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 17,2 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	500 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Renk	mavi
Malzeme, bağlantı dışı	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kıvrılamaya karşı koruma	Çelik Galvaniz kaplı
Malzeme, hortum	Polyamid 12