


Motor flanşı EAMF-A-38A-40P

Ürün numarası: 1984478

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	56 g
Arayüz kodu, motor giriş	40P
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	38A.2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun