


# hızlı bağlantı CK-1/8-PK-4

Ürün numarası: 2027

FESTO

Sızdırmazlık halkalı erkek dış, metal versiyon.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Nominal genişlik                         | 2,9 mm   |
| Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | Sızdırmazlık halkası   |
| Montaj pozisyonu                         | İstenildiği gibi   |
| Tasarım                                  | Düz Form   |
| Tank büyüklüğü                           | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1 MPa   |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 145 psi  |
| Çalışma basıncı açıklaması               | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz)                |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün<br>Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C  |
| Nominal sıkma torku                      | 3,5 Nm   |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 20 %   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek dış G1/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 6 mm hortum dış çapı için<br>somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için          |
| Malzeme, rakor somunu                    | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı  |
| Malzeme, vida dişli tapa                 | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, sızdırmazlık halkası            | PA-kuvvetlendirilmiş<br>TPE-U(PU)  |