


# Rakor somunu MCK-PK-4-R

Ürün numarası: 205257

FESTO

Metal versiyon.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Dişi diş M8x1
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 145 psi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	6 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Malzeme, rakor somunu	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun