

Döner dağıtıcı GF-1/4

Ürün numarası: 2094

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Maks. devir	300 1/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu