



tek yönlü akış kontrol valfleri GR-3/4

Ürün numarası: 2103

FESTO

Tek yönlü kısma ayarı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	Ön panel montajı geçiş delikli
Kısma yönündeki standart nominal debi	3.300 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	4800 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 15 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	938 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun