


# Kısmı valfi GRO-1/4

Ürün numarası: 2109

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Valf fonksiyonu                          | Kısmı fonksiyonu   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G1/4   |
| Ayarlama elemanı                         | Tırtırlı vida  |
| Bağlantı şekli                           | Hat döşeme   |
| Kısmı yönündeki standart nominal debi    | 350 l/min  |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 10 bar   |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 60 °C  |
| Malzeme, muhafaza                        | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -20 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 80 g   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | NBR  |
| Malzeme, ayar vidası                     | Çelik<br>Galvaniz kaplı                                  |