


Hava yastığı plakası ATBT-100-200

Ürün numarası: 2109868

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	100
Yatak uzunluđu	200 mm
Montaj konumu	Yatay
Bađlantı Őekli	Kanal somunlarıyla
Pnömatik bađlantı	G1/4
Çalıřma basıncı	≤ 2 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yađlamalı operasyon mümkün deđil
Çevre sıcaklıđı	10 ... 50 °C
Kullanım havası sıcaklıđı	10 ... 50 °C
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Uzunluđa bađlı ürün ađırlıđı	3,6 kg/m
Shore sertliđi	D 80 +/-5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Çalıřma sırasında maks. yüzey yükü	400 kg/m ²
Uçuř yüksekliđinin tekrarlama hassasiyeti	±10 µm
Düzlemsellik, ayarlanmıř	60 µm
Düzlemsellik, montajlı	110 µm