



tek yönlü akış kontrol valfleri GRR-1/2

Ürün numarası: 2111

FESTO

Makaralı ve ayarlanabilir çıkış debisi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Ayarlama elemanı	Makara kolu
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Kısma yönündeki standart nominal debi	1.300 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	1250 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	735 g