


Somun MCK-PK-6-KU

Ürün numarası: 211292

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Dişi dış M12x1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar 0 000032...145 000032
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu