


Kaplin EAMC-42-50-12-20

Ürün numarası: 2138701

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	12 mm
Tutucu çapı 2	20 mm
Büyükük	42
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	34,8 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	17 Nm
Ürün ağırlığı	135 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun