

Kaplin soketi KD4-3/8-A

Ürün numarası: 2144

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...12 Bar |
| Standart anma debisi | 1274 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Nominal sıkma torku | 21.5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 15 |
| Ürün ağırlığı | 62 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |