


Kaplin soketi KS4-N-6

Ürün numarası: 2152

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 4.5 mm |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...12 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 15 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | N-6 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |