


Döner Silindirlçeyrek dönüflü aktüatör DRRD-8-180-FH-PA

Ürün numarası: 2223060

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Sönümlleme açısı	38 drc
Dönüş açısı ayar aralığı her iki tarafta	+10 /-100 derece
Dönüş açısı	180 drc
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kremayer/pinyon
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	0.2 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.0015 000019
Ürün ağırlığı	155 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı