

# Metal örgülü siperli hortum

## P-6-BL

Ürün numarası: 2231  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	13 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	45 mm
İç çap	6 mm
Min. Bükme yarıçapı	20 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,144 kg/m
Pnömatik bağlantı	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Renk	mavi
Shore sertliği	A 68 +/- 5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	NBR