

Metal örgülü siperli hortum

P-9-BL

Ürün numarası: 2232
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	16 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	60 mm
İç çap	9 mm
Min. Bükme radiusu	30 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,186 kg/m
Pnömatik bağlantı	für Stecktülle Innen-Ø 9 mm
Renk	mavi
Shore sertliği	A 68 +/- 5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	NBR