


# Güç besleme ünitesi

## CACN-3A-7-10

Ürün numarası: 2247684  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	125 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	157 mm
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	1 fazlı
Giriş akımı	5,1 - 2,3 A
Nominal çıkış gerilimi DC	48 V
Nominal çıkış akımı	10 A
Giriş gerilimi aralığı AC	100 ... 240 V
Power failure buffering	50 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	2.800 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun