


Güç besleme ünitesi

CACN-11A-7-20

Ürün numarası: 2247685
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	125 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	240 mm
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	3 fazlı
Giriş akımı	2,3 - 1,9 A
Nominal çıkış gerilimi DC	48 V
Nominal çıkış akımı	20 A
Giriş gerilimi aralığı AC	400 ... 500 V
Power failure buffering	50 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95 %
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	3.500 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun