

Eksenel kit EAMM-A-D32-40G-S1

Ürün numarası: 2256396

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	6,5 Nm
Ürün ağırlığı	420 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32A D32B
Arayüz kodu, motor giriş	40G
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun