

Eksenel kit EAMM-A-D40-40G-S1

Ürün numarası: 2256399

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	12,5 Nm
Ürün ağırlığı	450 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40A D40B
Arayüz kodu, motor giriş	40G
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun