

# Bağlantı kablosu NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10

Ürün numarası: 2265132

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	DIN 47100
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	860 Gram
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	25
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	25
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	2x vida 4-40 UNC sızdırmazlık elemanlı
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	25
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2.6 A
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Standart
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	41 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	122 mm
Kablo çapı	10.2 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,25 mm
Kablo yapısı	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.34 000013
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda

Özellik	Değer
Özellikler	temizliği kolay
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	gri
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı Bronz
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC