

# Eksenel kit EAMM-A-P10-38A-67A

Ürün numarası: 2297644  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.  
İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	12,5 Nm
Ürün ağırlığı	230 g
Arayüz kodu, aktüatör	P10-38A
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	38A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun