


Dişli kutusu EMGA-40-P-G5-EAS-40

Ürün numarası: 2297685

★ Temel ürün gamı

Servo motorlar için uygundur.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	40 mm
Motor flanş ölçüsü	40 mm
Burulma boşluğu	0,25 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	5:1
Maks. giriş hızı	18.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	14 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,019 kgcm ²
Maks. çıkış torku	22 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	1 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	350 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	40G
Redüktör arayüzü, silindir mili	40P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun