


Dişli kutusu EMGA-60-P-G3-EAS-60

Ürün numarası: 2297686

★ Temel ürün gamı

Servo motorlar için uygundur.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	60 mm
Burulma boşluğu	0,17 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	28 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,135 kgcm ²
Maks. çıkış torku	45 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	2,3 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60H
Redüktör arayüzü, silindir mili	60P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun