

# Kaplin EAMC-42-50-8-19

Ürün numarası: 2310376

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	8 mm
Tutucu çapı 2	19 mm
Boyut	42
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 000065
Aktarılabılır tork	17 Nm
Ürün ağırlığı	140 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu