


Susturucu U-1/4

Ürün numarası: 2316
★ Temel ürün gamı

FESTO

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmosfere karşı debi	3.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	76 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	7,7 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun