



Hassas basınç regülatörü LRP-7.0-6

Ürün numarası: 2418761

FESTO

Manometresiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	40
Seri	LR
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Pilotlu hassas-membranlı-regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Basınç ayar aralığı	0,1 ... 6 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,02 bar
Standart nominal debi	240 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	7 mm çaplı bağlantı pleyti için
Pnömatik bağlantı 2	7 mm çaplı bağlantı pleyti için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, membran	NBR