



Yuvarlak kesitli silindir

EG-16-40

Ürün numarası: 2420

FESTO

Yay geri dönüşlü.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	121 N
Pnömatik bağlantı	G1/8