

# Bağlama kovanı EAMH-86-19-C27.3

Ürün numarası: 2429535

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	8.2 000065
Ürün ağırlığı	76 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu