

# Bağlama kovanı EAMH-110-22-C34

Ürün numarası: 2430411

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	27.3 000065
Ürün ağırlığı	162 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu