

Kelebek vana

VZFB-A-11/2"-WW-V2V2V

Ürün numarası: 2464023
Üretimden kalkacak ürün

Nominal çap 11/2", kaynaklı uçlar ile, ASME-BPE, FPM, malzeme 1.4301.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım yapısı | 2-yollu disk valf |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Proses valfinin bağlantısı | Kaynaklı uçlar//kaynaklı uçlar |
| Nominal çap DN | 1 1/2" |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Proses valfinin nominal basıncı | 10 |
| Tetikleme momenti | 10 Nm |
| Standarda dayalı | ASME BPE |
| Ortam | Su Nötr sıvılar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -15 ... 140 °C |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Gövde için malzeme numarası | 1.4301 |
| Malzeme, disk | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Disk için malzeme numarası | 1.4301 |
| Malzeme, mil | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Şaft için malzeme numarası | 1.4301 |
| Ürün ağırlığı | 1.100 g |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |