


# Kelebek vana

## VZFB-SZ-4"-TT-V4V4V

Ürün numarası: 2469000  
Üretimden kalkacak ürün

Nominal çap 4", vida dişli, SMS 1145, FPM, malzeme 1.4404.  
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Tasarım yapısı                          | 2-yollu disk valf                             |
| Tetikleme şekli                         | manuel  |
| Sızdırmazlık prensibi                   | yumuşak                                       |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi                              |
| Bağlantı şekli                          | Hat döşeme                                    |
| Proses valfinin bağlantısı              | Erkek dış/erkek dış                           |
| Nominal çap DN                          | 4"  |
| Akış yönü                               | çift yönlü                                    |
| Proses valfinin nominal basıncı         | 10  |
| Tetikleme momenti                       | 35 Nm   |
| Standarda dayalı                        | SMS 1145                                      |
| Ortam                                   | Su<br>Nötr sıvılar                            |
| Kullanım havası sıcaklığı               | -15 ... 140 °C                                |
| Malzeme hakkında not                    | LABS içeren malzemeler mevcut<br>RoHS'a uygun |
| Gıdalar için güvenli                    | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın         |
| Malzeme, muhafaza                       | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik               |
| Gövde için malzeme numarası             | 1.4404  |
| Malzeme, disk                           | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik               |
| Disk için malzeme numarası              | 1.4404  |
| Malzeme, mil                            | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik               |
| Şaft için malzeme numarası              | 1.4404  |
| Ürün ağırlığı                           | 4.800 g                                       |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma                       |