


Darbe emici DYSC-20-18-Y1F

Ürün numarası: 2479149

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	18 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	16 mm
Maks. durdurma kuvveti	3000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	38 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	80000 j
Maks. artık enerji	0.32 j
Geri getirme kuvveti	10 N
Min. itme kuvveti	100 N
Ürün ağırlığı	370 Gram
Kütle aralığı	100 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik