


# Baęlantı plakası VABP-S3-26V1G-G18-2

Ürün numarası: 2605074

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Deęer  |
|---|--|
| Genişlik                                | 26 mm  |
| Fonksiyon portu 32                      | G1/8   |
| Fonksiyon portu 34                      | G1/8   |
| Pnömatik port 22                        | G1/8   |
| Pnömatik port 44                        | Baęlantı pleyti<br>Baęlantı pleyti<br>G1/8   |
| Montaj pozisyonu                        | istenildięi gibi                             |
| Çalışma basıncı                         | 0 ... 16 bar                                 |
| Standart nominal debi                   | 800 l/min                                    |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok                             |
| PWIS uygunluęu                          | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Kullanım havası sıcaklıęı               | 0 ... 50 °C                                  |
| Çevre sıcaklıęı                         | 0 ... 50 °C                                  |
| Ürün aęırlıęı                           | 668 g  |
| Pilot hava baęlantısı 14                | M5   |
| Pnömatik baęlantı 2                     | G1/8   |
| Pnömatik baęlantı 4                     | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, manifold rayı                  | İşlenmiş alüminyum alışımlı                  |
| Malzeme, O halka                        | NBR  |
| Malzeme, vidalar                        | Çelik  |