

Sızdırmazlık halkası NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Ürün numarası: 2652517

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tank büyüklüğü	10
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 174 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) Su buharı
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Nominal sıkma torku	20 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	0,05 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PEEK