


Dallanma modülü PMBL-90-HP3-E

Ürün numarası: 2663892

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	90
Nominal çap DN	36
Seri	L
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Pilot basıncı	0 ... 50 bar
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basıncılı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.600 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR PE
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı