


Dayama Baęlantı Takımı EADP-ES-R3-16

Ürün numarası: 2715501

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Boyut | 16 |
| Dönüş açısı ayar aralığı | 0 drc...325 drc |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...50 °C |
| Kütle atalet momenti JO | 0.35 000018 |
| Ürün ağırlığı | 100 Gram |
| Montaj türü | dişı dış ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Stoper malzemesi | Nikel kaplı berilyum bronz |
| Flanş malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Tutma braket malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |