


Bus düğümü CPX-FB37

Ürün numarası: 2735960

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	EtherCAT
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	125 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	Hata: haberleşme hatası LA X1: network aktif portu 1 LA X2: network aktif portu 2 Run: Haberleşme durumu
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Fieldbus arabirimi	2x soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Girişler için max. adres hacmi	128 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	128 Byte
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	100 Mbit/s
Konfigurasyon desteği	ESI dosyası
Ek fonksiyonlar	Fieldbus üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Nesne diyagnostikleri Emergency Message FB38 için uyum modu Modular Device Profile (MDP) Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Değişken PDO mapping Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 100 mA