


Baęlantı plakası VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Ürün numarası: 2738672

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	54 mm
Fonksiyon portu 32	G1/4
Fonksiyon portu 34	G1/4
Pnömatik port 22	Baęlantı pleyti G3/8
Pnömatik port 44	Baęlantı pleyti G3/8
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Standart nominal debi	2.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklıęı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklıęı	0 ... 50 °C
Ürün aęırlıęı	3.400 g
Pilot hava baęlantısı 14	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	G3/8
Pnömatik baęlantı 4	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, O halka	NBR
Malzeme, vidalar	Çelik