


# Körüklü silindir EB-80-45

Ürün numarası: 2748904

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Gerekli montaj çapı	95 mm
Strok	45 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	110 mm
Maks. Eğim Açısı	15 drc
Maks. ofset	10 mm
Min. montaj yüksekliği	65 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerçek getirme kuvveti	200 N
Ürün ağırlığı	500 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	CR
Gövde malzemesi	Alüminyum döküm