


Paralel kit EAMM-U-70-D32-60H-96-S1

Ürün numarası: 2781450

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	70
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,18 Nm
Aktarılablinir dönüş momenti	7 Nm
Ürün ağırlığı	1.780 g
Arayüz kodu, aktüatör	D32B
Arayüz kodu, motor giriş	60H
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun