


# Kılavuz birim EAGF-V2-KF-32-100

Ürün numarası: 2782679

★ Temel ürün gamı

ESBF elektrikli silindir için.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	32
Strok	100 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	750 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.020 N
Max. kuvvet Fz	750 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.020 N
Max. tork Mx	28 Nm
Max. Tork, Mx statik	38 Nm
Max. tork My	34 Nm
Max. Tork, My statik	46 Nm
Max. tork Mz	34 Nm
Max. Tork, Mz statik	46 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Hareket eden kütle	904 g
Ürün ağırlığı	1.865 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	30 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,1 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	Çelik