


# Kılavuz birim EAGF-V2-KF-40-100

Ürün numarası: 2782939

★ Temel ürün gamı

ESBF elektrikli silindir için.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer  |
|--|--|
| Büyüklik   | 40   |
| Strok  | 100 mm   |
| Ters yön boşluğu   | 0 µm   |
| Montaj pozisyonu   | istenildiği gibi                               |
| Yatak  | Rulman yataklamalı                             |
| Tasarım yapısı   | Yatak  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                                  | 0 - Paslanma yok                               |
| PWIS uygunluğu   | VDMA24364-B2-L                                 |
| Çevre sıcaklığı  | -20 ... 80 °C                                  |
| Max. Kuvvet Fy   | 1.000 N  |
| Maks. kuvvet Fy statik   | 1.260 N  |
| Max. kuvvet Fz   | 1.000 N  |
| Maks. kuvvet Fz statik   | 1.260 N  |
| Max. tork Mx   | 44 Nm  |
| Max. Tork, Mx statik   | 55 Nm  |
| Max. tork My   | 52 Nm  |
| Max. Tork, My statik   | 65 Nm  |
| Max. tork Mz   | 52 Nm  |
| Max. Tork, Mz statik   | 65 Nm  |
| Yer değiştirme kuvveti   | 15 N   |
| Hareket eden kütle   | 1.603 g  |
| Ürün ağırlığı  | 2.837 g  |
| 0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi                        | 38 mm  |
| 10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans | 4,2 mm   |
| Bağlantı şekli   | Dişi dişli                                     |
| Malzeme hakkında not   | RoHS'a uygun                                   |
| Malzeme, kılavuz elemanı   | İslah çeliği                                   |
| Malzeme, muhafaza  | İşlenmiş alüminyum alışımlı<br>eloksal kaplama |
| Malzeme, boyunduruk plakası  | Çelik  |