


Kılavuz birim EAGF-V2-KF-40-200

Ürün numarası: 2782976

★ Temel ürün gamı

ESBF elektrikli silindir için.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Strok	200 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	1.000 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.260 N
Max. kuvvet Fz	1.000 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.260 N
Max. tork Mx	44 Nm
Max. Tork, Mx statik	55 Nm
Max. tork My	52 Nm
Max. Tork, My statik	65 Nm
Max. tork Mz	52 Nm
Max. Tork, Mz statik	65 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Hareket eden kütle	1.923 g
Ürün ağırlığı	3.157 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	38 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,2 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	Çelik