

Bağlama kovanı EAMH-60-11-C18.1

Ürün numarası: 2789160

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.31 000065
Ürün ağırlığı	28 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu