

# Manifold BloęulBaęlantı Bloęu MRS-2

Ürün numarası: 2844247

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	2
Maks. valf yeri sayısı	2
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	2.5 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	4 Nm
Ürün aęırlıęı	365 Gram
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım