


# Hassas manometre PAGN-40-10-R18-1.6

Ürün numarası: 2849914

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                       | Değer   |
|-------------------------------|---|
| Gösterge aralığı              | 0 Bar...10 Bar<br>0 000032...145 000032   |
| Karşılık geldiği norm         | EN 837-1  |
| Manometre nominal boyut       | 40  |
| Patlamaya karşı koruma        | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Tasarım                       | Bourdon tüpü manometresi  |
| Montaj türü                   | Hat kurulumu  |
| İşletim ortamı                | Soy gazlar<br>nötr sıvılar  |
| Çalışma basıncı               | 0 MPa...1 MPa<br>0 Bar...10 Bar<br>0 000032...145 000032  |
| Dalgalı yük faktörü           | 0.66  |
| Ölçüm doğruluğu sınıfı        | 1,6   |
| Koruma türü                   | IP43  |
| Depolama sıcaklığı            | -40 °C...70 °C  |
| Akışkan sıcaklığı             | -20 °C...60 °C  |
| Ortam sıcaklığı               | -20 °C...60 °C  |
| LABS uygunluğu                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Malzeme hakkında not          | RoHS uyumlu   |
| Bağlantı konumu               | Arka tarafı merkezli  |
| Pnömatik bağlantı             | R1/8  |
| Ortamla temas eden malzemeler | Pirinç  |
| Vida dişli muylu malzemesi    | Pirinç  |
| Gövde malzemesi               | PBT   |

| Özellik                               | Değer                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Kontrol camı malzemesi                | PS                                  |
| Gövde rengi                           | siyah                               |
| Ürün ağırlığı                         | 60 Gram                             |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | asetilen yok<br>oksijen yok         |
| Ölçek                                 | Çift ölçek<br>bar (dış)<br>psi (iç) |