


# Frenleme direnci CACR-LE2-50-W500

Ürün numarası: 2882342

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	500
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	2.000 Ws
780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	1.800 Ws
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	500 W
Anma gücü, fren direnci	200 W
380 V'ta fren direnci nominal güç	150 W
780 V'ta fren direnci nominal güç	120 W
Direnç değeri	50 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	550 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun