


Döner flanş SNCS-125-R3

Ürün numarası: 2895926

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	125
Standart dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Versiyonlar	Korozyona karşı mükemmel koruma
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5a
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	1.369 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	İşlenmiş alüminyum alışımlı Koruma tabakası
Malzeme, kol sonu yatağı	PTFE Paslanmaz çelik
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik