



# DUO kablo

## NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Ürün numarası: 2903567

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Tasarım yapısı	Saha cihazı ve kontrolör tarafı kablolu Y-dağıtıcı
Dağıtıcı tipi	1 - 2
Ek fonksiyonlar	Sensör ve kontrolörün oransal basınç regülatörüne bağlantısı
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	377 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 3, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 3, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 3, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 3, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 3, dolu pinler/kablolar	3
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kablo uzunluğu 1	5 m
Kablo uzunluğu 2	5 m
Kablo çapı 1	5,3 mm
Kablo çapı 2	4,5 mm
Kablo yapısı	3x0,25 5x0,25 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PUR)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç, altın kaplama
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC